

自行調整腳墊 · 有硬金屬球，肋紋

EH 22730.



產品描述

適合作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件，特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼)。

材質

珠子

- 硬金屬，有肋紋，鍍鎳

本體

- 鋼，熱處理，磷酸鹽處理
- 鋅壓鑄，烤漆，黑色


更多資訊

注意事項

珠子有防止旋轉保護

容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。


圖面



訂單資訊

d ₁	d ₂	尺寸				球直徑	WS	靜態荷重能力 max.	起始扭力 max.	📦	品號
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	[mm]						
帶外螺紋，平面球，軸承面帶稜紋，熱處理鋼											
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0362	
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0363	
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378	
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0379	
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0380	
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0381	
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0382	
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0383	
帶外螺紋，平面球，軸承面帶稜紋，不銹鋼											
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0390	
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22730.0392	
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0394	
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0396	
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	22730.0398	
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22730.0399	
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0400	
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	22730.0401	

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。