

Backar för femsidig bearbetning

EH 1704.



Produktbeskrivning

- Särskilt lämplig för femsidig bearbetning
- Bättre åtkomst för verktyg
- Slipade spännytor
- Extra gänga för paralleller
- Noggrannhet genom nedåtdragande
- Stabilitet genom formlåsning

Material

- stål, plasma nitrerat

Ritning




Bild 1




Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]										[kg]	Art.nr.					
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁			h ₂	h ₃	h ₄	a	c
Back, fast – Bild 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
Back, rörlig – Bild 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."