

壓板·有溝槽、可調整的反向件、六角形的雙頭螺帽

EH 23185.



產品描述

止推墊和反向元件與所述夾鉗是連接的，以固定防止損失。因此，夾鉗即可使用。而夾鉗配有兩個可被翻轉的扁平端視情況應用。

材質

- 螺絲
• 熱處理鋼
- 螺帽
• 熱處理鋼
- 碟盤
• 熱處理鋼
- 鉗
• 鋼，回火，鍍鋅

組裝

在螺柱內六角能夠快速組裝和拆卸。

更多資訊


參考

更大的夾緊高度可透過支撐延展達到(EH 23185.)

更多產品

- 支撐延展，直形夾具、有溝槽、可調整的反向件


圖面



訂單資訊

標稱 昏暗。 d ₁ [mm]	d ₂	l ₄	h ₁	h ₂	a ₁	尺寸								WS ₁ [mm]	WS ₂ [mm]	夾持 力量 ¹⁾ max. [kN]	📦 [g]	品號
						a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	s					
13	M12	100	0 - 30	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	4	30	1700	23185.0312
13	M12	125	0 - 55	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	4	30	800	23185.0313
17	M12	125	0 - 50	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	18	4	40	1632	23185.0314
17	M12	160	0 - 70	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	18	4	40	1659	23185.0315
17	M16	125	0 - 40	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	24	4	40	1766	23185.0316
17	M16	160	0 - 70	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	24	4	40	1812	23185.0317
21	M16	160	0 - 40	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	24	4	60	2578	23185.0318
21	M16	200	0 - 80	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	24	4	60	2629	23185.0319
21	M20	160	0 - 40	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	30	5	60	2758	23185.0320
21	M20	200	0 - 80	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	30	5	60	2836	23185.0321

¹⁾ 在最佳鉗緊位置鉗緊(插座頭到鉗緊位置的最短距離)。鉗緊力視夾鉗，插座頭的強度等級和螺紋條件判定

標稱 昏暗。 d ₁ [mm]	尺寸													WS ₁ [mm]	WS ₂ [mm]	夾持 力量 ¹⁾ max. [kN]		品號
	d ₂	l ₄	h ₁	h ₂	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	s					
25	M20	200	0 - 70	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	30	5	75	4180	23185.0322
25	M20	250	0 - 100	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	30	5	75	4361	23185.0323
25	M24	200	0 - 50	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	36	5	75	4500	23185.0324
25	M24	250	0 - 100	31	51	24	34	70	30	235	60	47	17	36	5	75	4650	23185.0325

¹⁾ 在最佳鉗緊位置鉗緊(插座頭到鉗緊位置的最短距離)。鉗緊力視夾鉗，插座頭的強度等級和螺紋條件判定

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。