


水平切換夾 · 帶有水平基座和安全鎖 EH 23330.



產品描述

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性，肘節夾具適用於廣泛的用途。這些肘桿夾具可用於金屬加工行業，適用於鑽孔，焊接，折彎，研磨，測試和裝配，也可用於木材和塑料行業的膠合，鑽孔，切割和銼削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。如果夾具鬆開時，工件可不受阻礙的被取出。大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。夾具是自鎖的，它們保持鎖定，抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成，設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄，抓握面積增加，表面柔軟，易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

材質

夾具
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘
• 不銹鋼

把手
• 塑膠

夾持螺絲
• 鋼，回火，鍍鋅

緊固帽蓋
• 橡膠，黑色


塑膠蓋
• PVC，黑色

更多資訊

參考

作為配件的替換夾合螺絲，在網路商店上有提供。



圖面



訂單資訊

公稱尺寸	夾持螺絲 [mm]	尺寸																		夾持力		α		溫度 [°C]	重量 [g]	品號	
		d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂	min				max
4	M8 x 45	6,5	5,1	45,5	8	22 - 31,8	31,6	56	48,5	86,0	32	15	206	73	14	38	50	7	25,7	13	1,8	2,5	90°	-10	80	401	23330.1604
5	M8 x 65	8,5	8,5	58,0	10	29 - 43,0	43,0	83	75,0	126,5	45	20	287	113	27	63	57	8	41,0	21	2,0	3,0	90°	-10	80	833	23330.1605

配件

	d ₂ [mm]	 [g]	品號
夾緊螺釘 (肘節夾的備件)			
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。