


## 水平切換夾 · 帶有垂直基座和安全鎖

EH 23330.



### 產品描述

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性，肘節夾具適用於廣泛的用途。這些肘桿夾具可用於金屬加工行業，適用於鑽孔，焊接，折彎，研磨，測試和裝配，也可用於木材和塑料行業的膠合，鑽孔，切割和銼削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。如果夾具鬆開時，工件可不受阻礙的被取出。大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。夾具是自鎖的，它們保持鎖定，抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成，設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄，抓握面積增加，表面柔軟，易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

### 材質

夾具  
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘  
• 不銹鋼

把手  
• 塑膠

夾持螺絲  
• 鋼，回火，鍍鋅

緊固帽蓋  
• 橡膠，黑色


塑膠蓋  
• PVC，黑色

### 更多資訊

#### 參考

作為配件的替換夾合螺絲，在網路商店上有提供。


### 圖面



訂單資訊

公稱尺寸	夾持螺絲 [mm]	尺寸																		夾持力		α	溫度		重量 [g]	品號			
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min	h <sub>5</sub> max	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>		l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>			F <sub>2</sub>	[kN]	min
<b>鋼</b>																													
4	M8 x 45	6,5	5,1	6	8	48	65	86	49,0	15	14,5	26	37,5 – 42,5	42	206	73	14	38	50	7	25,7	13,0	1,8	2,5	90°	-10	80	401	23330.1614
5	M8 x 65	8,5	8,5	8	10	51	97	115	66,5	20	17,5	46	52,0 – 59,0	59	287	113	27	63	57	8	41,0	20,5	2,0	3,0	90°	-10	80	834	23330.1615

配件

	d <sub>2</sub> [mm]	重量 [g]	品號
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。