

調整式把手 · 有軸向軸承 EH 24420.



產品描述

當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時，可調式夾緊槓桿具有多種應用。

軸向軸承的優點：

- 降低表面的磨擦力，具有雙倍夾持力量。
- 固定表面位置保護工件。
- 較高的預壓力，例：牙部，可以減少設定。

材質

把手

- 鋅壓鑄，塑料塗裝，橙色 (接近色號 RAL 2004)，無光澤
- 鋅合金壓鑄，塑料塗層，黑色，近似 RAL 9005 亞光結構

螺紋零件

- 鋼、氮化、黑化


內部零件

- 鋼、氮化、黑化

操作

藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細齒將自動重新嚙合。


圖面




訂單資訊

尺寸										[g]	品號
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	t ₁ min	t ₂			
[mm]											
橘色											
18	M 6	24	34,5	50	3,0	62	12,5	5,0	91	24420.0010	
22	M 8	25	39,5	56	3,5	74	14,0	4,2	138	24420.0110	
25	M10	30	46,5	66	4,0	89	18,0	5,4	205	24420.0210	
30	M12	35	56,5	82	5,0	108	26,5	6,6	358	24420.0310	
黑色											
18	M 6	24	34,5	50	3,0	62	12,5	5,0	91	24420.0012	
22	M 8	25	39,5	56	3,5	74	14,0	4,2	138	24420.0112	
25	M10	30	46,5	66	4,0	89	18,0	5,4	205	24420.0212	
30	M12	35	56,5	82	5,0	108	26,5	6,6	358	24420.0312	

應用範例



Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。