

Indexbultar • med sexkantskrage och låsning, rostfritt stål EH 22120.



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Rostfritt stål 1.4305

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Distansring, för indexbultar

Ritning




Orderinformation


d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	Dimension					SW [mm]	Fj. tryck ¹⁾		max. [°C]	[g]	Art.nr.
			l ₁ ~ [mm]	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅ min.		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
rostfritt stål													
5	M10 x 1	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	250	43	22120.0615
6	M12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	6,5	19	250	71	22120.0616
8	M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	250	144	22120.0618
10	M20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	250	203	22120.0620

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	[g]	Art.nr.
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Användningsexempel



Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.