

Indexbultar • utan sexkant, rostfritt stål EH 22120.



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Rostfritt stål 1.4305

Montering

Lämpliga monteringsverktyg finns.

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Distansring, för indexbultar

Ritning





Orderinformation

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	Dimension				Fj. tryck ¹⁾		max. [°C]	[g]	Art.nr.
		d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₃	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
rostfritt stål										
5	M10 x 1	21	45,0	5	22	6,0	14	250	36	22120.0475
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476
8	M16 x 1,5	31	69,0	8	34	11,5	28	250	124	22120.0478
10	M20 x 1,5	31	80,0	10	41	23,0	54	250	165	22120.0480

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	[g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520
Monteringsverktyg , stål				
	M10 x 1	–	9,3	22120.0955
	M12 x 1,5	–	14,0	22120.0956
	M16 x 1,5	–	25,0	22120.0958
	M20 x 1,5	–	27,0	22120.0960

Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.