

Länkmutter

EH 22591.



Produktbeskrivning

Kan användas som inskruvad fot eller tryckplatta.
Kompakt design för enkel utjämning med hjälp av nyckel eller helst med invändig sexkant.

Material

Kropp

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305

Ledlager


- Värmebehandlat stål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305

Mer information

Not

Länkmutterna får endast utsättas för statisk belastning


Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension			SW ₁	SW ₂	SW ₃	Max. last kapacitet med statisk last max.	[g]	Art.nr.
		l ₁ ±0,5	l ₂	l ₃ min.						
Stål										
M12	M 6	21,2	16	5,0	6	9	10	10	10	22591.0006
M16	M 8	26,5	20	7,0	8	12	14	18	24	22591.0008
M24	M10	39,9	30	9,0	12	19	20	35	87	22591.0010
M24	M12	39,9	30	11,0	12	19	20	35	82	22591.0012
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	45	173	22591.0016
Rostfritt stål										
M12	M 6	21,2	16	5,0	6	9	10	8	10	22591.0206
M16	M 8	26,5	20	7,0	8	12	14	14	24	22591.0208
M24	M10	39,9	30	9,0	12	19	20	28	87	22591.0210
M24	M12	39,9	30	11,0	12	19	20	28	82	22591.0212
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	36	173	22591.0216

Användningsexempel



Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.