

Lokaliseringstapp • med kulinsats

EH 22630.



Produktbeskrivning

Tack vare kulinsatsen blir iläggningen av arbetsstycket enklare och förhindrar en förskjutning.

Material


- Verktogsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305, slipad, ytan värmebehandlad

Mer information

Ytterligare produkter


- Lokaliseringstapp, DIN 6321
- Lokaliseringstapp, med borrar hål, motsvarande DIN 6321

Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b	Lokali- serings hål D ₁ H7 [mm]	[g]	Art.nr.
g6	n6	-0,01 -0,05										
[mm]												
Kulinsats hel – Bild 1, Verktogsstål												
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	–	4	1,8	22630.0306
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	–	6	3,9	22630.0308
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	–	7	6,7	22630.0310
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	–	8	11,0	22630.0312
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	–	10	20,0	22630.0314
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	–	12	31,0	22630.0316
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	–	14	58,0	22630.0320
22	16	22	M5	16	22	5,5	10,0	5,5	–	16	81,0	22630.0322
25	18	25	M5	18	25	6,0	10,0	6,0	–	18	118,0	22630.0325

d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	d ₄	Dimension						t	r	b	Lokali- serings hål D ₁ H7 [mm]	 [g]	Art.nr.
				l ₁	l ₂	l ₃	[mm]								
Kulinsats hel – Bild 1, Rostfritt stål															
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	–	4	1,8	22630.0346			
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	–	6	4,0	22630.0348			
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	–	7	6,7	22630.0350			
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	–	8	11,0	22630.0352			
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	–	10	20,0	22630.0354			
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	–	12	31,0	22630.0356			
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	–	14	58,0	22630.0360			
Kulinsats avfasad – Bild 2, Verktogsstål															
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	1,70	4	1,5	22630.0406			
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	2,00	6	3,2	22630.0408			
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	2,50	7	5,3	22630.0410			
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	2,50	8	8,0	22630.0412			
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	3,76	10	16,0	22630.0414			
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	4,30	12	25,0	22630.0416			
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	5,00	14	46,0	22630.0420			
22	16	22	M5	16	22	5,5	10,0	5,5	5,00	16	63,0	22630.0422			
25	18	25	M5	18	25	6,0	10,0	6,0	5,60	18	92,0	22630.0425			
Kulinsats avfasad – Bild 2, Rostfritt stål															
6	4	6	M2,5	4	6	2,0	4,5	1,0	1,70	4	1,5	22630.0446			
8	6	8	M3	6	8	2,0	6,0	2,0	2,00	6	3,2	22630.0448			
10	7	10	M3	7	10	2,5	6,0	2,5	2,50	7	5,3	22630.0450			
12	8	12	M4	8	12	3,0	8,0	3,0	2,50	8	8,0	22630.0452			
14	10	14	M4	10	14	3,5	8,0	3,5	3,76	10	16,0	22630.0454			
16	12	16	M5	12	16	4,0	10,0	4,0	4,30	12	25,0	22630.0456			
20	14	20	M5	14	20	5,0	10,0	5,0	5,00	14	46,0	22630.0460			
Rund kula, inte avfasad – Bild 3, Verktogsstål															
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	–	5	2,4	22630.0505			
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	–	6	2,9	22630.0506			
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	–	8	6,0	22630.0508			
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	–	10	12,0	22630.0510			
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	–	12	21,0	22630.0512			
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	–	14	34,0	22630.0514			
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	–	16	51,0	22630.0516			
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	–	20	101,0	22630.0520			
25	25	25	M5	25	25	6,0	10,0	6,0	–	25	176,0	22630.0525			
30	30	30	M6	30	30	8,0	12,0	8,0	–	30	307,0	22630.0530			
40	40	40	M6	40	40	10,0	12,0	10,0	–	40	729,0	22630.0540			
50	50	50	M6	50	50	12,0	12,0	12,0	–	50	1422,0	22630.0550			
Rund kula, inte avfasad – Bild 3, Rostfritt stål															
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	–	5	1,8	22630.0565			
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	–	6	3,4	22630.0566			
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	–	8	6,0	22630.0568			
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	–	10	12,0	22630.0570			
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	–	12	21,0	22630.0572			
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	–	14	34,0	22630.0574			
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	–	16	51,0	22630.0576			
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	–	20	101,0	22630.0580			
Platt kula, inte avfasad – Bild 4, Verktogsstål															
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	1,50	5	1,2	22630.0605			
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	1,80	6	3,1	22630.0606			
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	1,90	8	5,0	22630.0608			
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	2,50	10	11,0	22630.0610			
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	2,50	12	17,0	22630.0612			
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	3,90	14	30,0	22630.0614			
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	4,30	16	44,0	22630.0616			
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	5,00	20	88,0	22630.0620			

d ₁ g6	d ₂ n6	d ₃ -0,01 -0,05	d ₄	Dimension						Lokali- serings hål D ₁ H7 [mm]	[g]	Art.nr.
				l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b			
[mm]												
25	25	25	M5	25	25	6,0	10,0	6,0	5,60	25	149,0	22630.0625
30	30	30	M6	30	30	8,0	12,0	8,0	8,80	30	270,0	22630.0630
40	40	40	M6	40	40	10,0	12,0	10,0	12,80	40	657,0	22630.0640
50	50	50	M6	50	50	12,0	12,0	12,0	16,70	50	1243,0	22630.0650
Platt kula, inte avfasad – Bild 4, Rostfritt stål												
5	5	5	M2,5	6	5	2,0	4,5	1,0	1,50	5	1,1	22630.0665
6	6	6	M3	8	6	2,0	5,0	1,0	1,80	6	2,3	22630.0666
8	8	8	M3	10	8	2,0	6,0	2,0	1,90	8	5,0	22630.0668
10	10	10	M3	13	10	2,5	6,0	2,5	2,50	10	11,0	22630.0670
12	12	12	M4	15	12	3,0	8,0	3,0	2,50	12	17,0	22630.0672
14	14	14	M4	17	14	3,5	8,0	3,5	3,90	14	30,0	22630.0674
16	16	16	M5	20	16	4,0	10,0	4,0	4,30	16	44,0	22630.0676
20	20	20	M5	25	20	5,0	10,0	5,0	5,00	20	88,0	22630.0680

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."