


## Positioneringssensorer • pneumatisk

EH 22800.



## Produktbeskrivning

Användes vid fixturbyggen som positioneringskontroll när man spänner upp förarbetade arbetsstycken.

Noggrannheten är 0,015-0,075 mm beroende på arbetsstyckets yta.

Kontroll av arbetsstyckets position görs med tryckluftsmätare och kan övervakas via övervakningsenheten.

## Material

## Positioneringstapp

- Verktygsstål, härdat, slipat

## Tätning

- PVC

## Stopplist

- Stål, svartoxiderat

## Säkringsnippel

- Mässing

## Mer information


## Not

Ytterligare information på begäran.


## Ytterligare produkter

- Övervakningsenhet , till positioneringssensorer , pneumatiska


## Ritning



## Orderinformation

	Art.nr.
 [g]	
<b>Med stopplist</b>	
237	22800.0400

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."