

Excentrisk spännare

EH 23271.



Produktbeskrivning

Excenterspännaren möjliggör fastspänning med nedåtriktad effekt, låg höjd på arbetsstycken med olika former.

Material

- Sätthärdat stål, sätthärdad och blå förzinkad


Montering

1. Tillverka en gänga med motsvarande avstånd L_2 / L_3 till arbetsstycket.
2. Skruva in den excentriska spännskruven på rätt höjd och ställ in den i förhållande till arbetsstycket med dess platta sida.
3. Sätt i arbetsstycket och dra åt spännskruv med hjälp av invändig sexkant. Den rätta spänningen uppnås efter ca. 1/3 varv.

Det gängade hålet måste smörjas regelbundet.

Rotationsrörelsen under åtdragning skall alltid genomföras mot stoppen för att förhindra arbetsstycket från att vrida bort från stoppen.

Ritning



Orderinformation

d_1	d_2	Dimension					s_2	s_3	L_1	L_2	L_3 $\pm 0,2$	SW	Spännkraft max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	Art.nr.
		l_1	l_2	s_1	[mm]	[mm]									
M 3	6,7	6	2	3,5	2,9	2,2	3	3,0	3,2	2,0	0,05	1,0	0,6	23271.0003	
M 4	8,7	8	3	4,6	4,0	3,0	4	3,5	4,2	2,5	0,09	1,5	1,4	23271.0004	
M 5	10,9	10	4	5,7	5,0	3,5	5	4,2	5,2	3,0	0,10	2,0	2,8	23271.0005	
M 6	13,5	12	5	7,1	6,1	4,5	6	5,4	6,4	4,0	0,30	4,5	4,9	23271.0006	
M 8	16,9	16	6	8,9	7,7	5,5	8	6,6	8,0	5,0	2,70	20,0	11,0	23271.0008	
M10	20,9	20	7	11,1	9,4	6,5	10	8,3	9,8	6,0	4,00	30,0	20,0	23271.0010	
M12	26,1	24	9	13,5	11,6	8,0	12	10,1	12,0	8,0	5,40	44,0	35,0	23271.0012	

Användningsexempel

