

Excenterspännare • vridbar, storlek 60
EH 23310.

Produktbeskrivning

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

The clamps have the following advantages:

- Rapid manual clamping by means of clamping screw or double eccentric lever.
- Easy and rapid changing of workpieces by swinging away the clamping claw to the left or right.
- Compact design, thus only a small amount of space is required for clamping.
- Easy adjustment even to large clamping heights due to the height adjusting cylinders.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Material

- Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.
Spännhöjden h_1 får ej överskridas.

Mer information

Not

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).




Referens

Höjden kan ökas genom höjdjusteringscylinder EH 23310. och distansskivor EH 1107., EH 1108. och EH 1617. Höjden kan minskas genom att använda spännsatser.

Ytterligare produkter

- Höjdjusteringscylinder
- Distanser
- Nyckel
- Distanser

Ritning



Orderinformation

Dimension												Slag	Spännkraft	Åtdragningsmoment max.	g	Art.nr.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄					
with double eccentric levers – Bild 1																
60	M12	44	17	M12	100 – 135	123 – 158	28	95	65	53	100	35	4 ¹⁾	–	3015	23310.0060
Med spännskruv – Bild 2																
60	M12	44	17	M12	100 – 135	123 – 158	13	95	65	53	–	35	10	60	2694	23310.0061
60	M16	53	24	M16	100 – 135	123 – 158	16	99	69	53	–	35	15	90	2939	23310.0063

¹⁾ Genom försök fastställt genomsnittligt värde.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."