

## STANDARDSORTIMENT V40

## Sortiment för samtidig konstruktion av 2 enheter, art.nr: 1090.110

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
<b>Systemdelar</b>			<b>Standarddelar</b>		
2	Basplatta	1000.400	3	Gång	22540.0381
5	Bricka	1007.400	3	Gång	22540.0382
5	Bricka	1007.600	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0021
5	Bricka	1007.700	3	Uppläggningsplatta, plan	22690.0321
5	Bricka	1007.800	3	Pendelupplägg, plant	22730.0013
5	Bricka	1007.900	3	Pendelstöd, räfflat	22730.0313
6	Uppbyggnadselement	1010.100	5	Pinnbult	23040.0582
2	Uppbyggnadselement	1010.200	3	Pinnbult	23040.0583
1	Uppbyggnadselement	1010.300	3	Pinnbult	23040.0584
3	Uppbyggnadselement	1011.100	2	Koniskt säte	23050.0208
1	Uppbyggnadselement	1011.200	5	Skiva	23060.0008
1	Uppbyggnadselement	1011.300	5	Sexkantsmutter	23070.0008
1	Spännlist	1013.600	2	Sexkantsmutter med krage	23080.0008
3	Kropp för stöd	1014.500	5	Förlängningsmutter	23090.0008
4	Styrande T-spårsmutter	1029.600	2	Spännjärn	23150.0009
10	T-spårsmutter	1030.100	3	Spännjärn med nos	23180.0209
15	T-spårsmutter	1030.300	2	Neddragningsspännare	23210.0502
8	Spännblock för T-spår	1031.100	1	Spännunderlägg	23220.0085
3	Spännblock för T-spår	1031.200	4	Höjdjusteringscylinder	23310.0125
4	Spännblock för T-spår	1031.300	2	Höjdjusteringscylinder	23310.0126
1	Nyckel	1032.100	2	Höjdjusteringscylinder	23310.0127
2	Hållare för lokaliseringstift	1047.700			
1	List	1047.800			
3	Stödfot	1047.900			

6

## Sortiment för samtidig konstruktion av 3 enheter, art.nr: 1090.120

Antal	Beteckning	Art. nr.	Antal	Beteckning	Art. nr.
<b>Systemdelar</b>			<b>Standarddelar</b>		
2	Basplatta	1000.400	5	Gång	22540.0381
1	Basplatta	1000.500	5	Gång	22540.0382
5	Bricka	1007.400	4	Uppläggningsplatta, plan	22690.0021
5	Bricka	1007.600	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0121
5	Bricka	1007.700	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0221
20	Bricka	1007.800	4	Uppläggningsplatta, plan	22690.0321
5	Bricka	1007.900	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0421
8	Uppbyggnadselement	1010.100	3	Uppläggningsplatta, konvex	22690.0423
4	Uppbyggnadselement	1010.200	3	Uppläggningsplatta, räfflad	22690.0521
2	Uppbyggnadselement	1010.300	4	Pendelupplägg, plant	22730.0013
6	Uppbyggnadselement	1011.100	3	Pendelstöd, räfflat	22730.0313
4	Uppbyggnadselement	1011.200	5	Pinnbult	23040.0582
2	Uppbyggnadselement	1011.300	5	Pinnbult	23040.0583
1	Spännvinkel	1012.100	3	Pinnbult	23040.0584
1	Spännlist	1013.600	3	Koniskt säte	23050.0208
1	Spännlist	1013.700	10	Skiva	23060.0008
6	Kropp för stöd	1014.500	5	Sexkantsmutter	23070.0008
1	Stödvinkel	1020.300	3	Sexkantsmutter med krage	23080.0008
1	Stödvinkel	1021.600	5	Förlängningsmutter	23090.0008
1	Stödvinkel	1021.700	2	Spännjärn	23150.0009
5	Styrande T-spårsmutter	1029.600	3	Spännjärn med nos	23180.0209
20	T-spårsmutter	1030.100	2	Neddragningsspännare	23210.0501
37	T-spårsmutter	1030.300	2	Neddragningsspännare	23210.0502
15	Spännblock för T-spår	1031.100	2	Spännunderlägg	23220.0085
5	Spännblock för T-spår	1031.200	2	Excenterspännare	23310.0025
5	Spännblock för T-spår	1031.300	6	Höjdjusteringscylinder	23310.0125
1	Nyckel	1032.100	4	Höjdjusteringscylinder	23310.0126
2	Hållare för lokaliseringstift	1047.700	2	Höjdjusteringscylinder	23310.0127
2	List	1047.800			
6	Stödfot	1047.900			

De angivna sortimenten är rekommendationer.  
Nödvändiga delar varierar beroende på arbetsstycke.  
Sortimenten kan modifieras vid behov.