

Multi-Vice MS 125

EH 1700.



MULTI-VICE MEKANISK
VERSION MS 125-S/M/L

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Vertikala och horisontella CNC-styrda fräsmaskiner.
- Traditionell spänning, gripsspänning och neddragsspänning möjligt.
- MS 125-S – optimal för användning på 5-axlade-bearbetningscenter.
- Spänning av rördelar, bränn- och sågkapningar genom inpressning av härdade och utbytbara gripelement i arbetsstycket.
- Med stödkäftarna är det möjligt att spänna rördelar av olika material och komplexa geometrier på ett säkert och prisvärt sätt.

PRODUKTEGENSKAPER

- Stor flexibilitet – med vårt modulära spänsystem förenas nästan alla möjligheter med våra beprövade modeller.
- Kraftutväxlad högtrycksspindel – inget avslag på spännkraften.
- Större kraftlyft för säker spänning av rördelar.
- Förlorad spännkant 8 mm på neddragsspänning, 3 mm på gripsspänning.
- Spänning med vridmomentnyckel (max 30 Nm) – detta gör även att arbete kan utföras vid ofördelaktig påspänning över bord.



Du hittar uppgifter och kontaktpersoner under:



www.halder.com/se/Multi-Vice