


## Gripsspänning

EH 1702.

### MULTI-VICE GRIP SPÄNNING VERSION MS 125-S/M/L

#### FÖR SPÄNNING AV KOMPLEXA RÖRDELAR

Med stödkäftarna kan du spänna olika rördelar på ett säkert och snabbt sätt. Produkterna för gripsspänning hittar du på följande sidor.



#### PRODUKTEGENSKAPER

- Stödkäftar används till Lokaliseringsstift av olika gripinsatser (gripinsatser med gänga eller universella gripset).
- Gripinsatser kan skruvas in på hålrastrer på olika sätt så att olika arbetsstyckesgeometrier kan spännas fast säkert.
- En extra pendelfunktion för den mobila stödkäften används till att jämna ut icke-parallella spännytor och är nödvändig för spänning av ojämna arbetsstycken.
- Trepunktsspänning med styva backar möjligt.


Du hittar uppgifter och kontaktpersoner under:





[www.halder.com/se/Multi-Vice](http://www.halder.com/se/Multi-Vice)

## SPÄNNVIDDER GRIP-SPÄNNING


## STÖDKÄFTAR MED GRIPINSATSER



MS 125 – Stödkäftar med gripinsatser					
Geometri	Rektangulärt arbetsstycke			Runt arbetsstycke	
	Spännvidd (mm)				
	min.	max.	min.	min.	max.
MS 125-S	28	202	70	Ø 70	Ø 240
MS 125-M	28	320	70	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	28	452	70	Ø 70	Ø 330



## STÖDKÄFTAR MED ALLSIDIGT GRIPSET



MS 125 – Stödkäftar med allsidigt gripset					
Geometri	Rektangulärt arbetsstycke			Runt arbetsstycke	
	Spännvidd (mm)				
	min.	max.	min.	min.	max.
MS 125-S	25	192	80	Ø 70	Ø 230
MS 125-M	25	310	80	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	25	442	80	Ø 70	Ø 330

