

定位柱・有球形和內六角

22030.0048



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。

材質

本體

- 切削鋼， 染黑

珠子


- 軸承鋼， 硬化

彈簧

- 不銹鋼

特性

強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 托座，用於定位柱

圖面




訂單資訊

尺寸			WS	行程 s	彈簧荷重 ¹⁾		 max.		品號
d ₁	d ₂	l			F ₁	F ₂			
	[mm]		[mm]	[mm]	~	~	[°C]	[g]	
切削鋼， 增強 彈簧荷重									
M8	4,5	18	4	1,5	36	62	250	4	22030.0048

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。