

彈簧本體

22100.0022



產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

材質


- 本體
- 鋼，鍍鎳
- 彈簧
- 不銹鋼 1.4310

更多資訊

注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

圖面




訂單資訊

尺寸		行程			彈簧荷重 ¹⁾		彈簧比例	max.		品號	
d ₁	L ₀	F ₁	L	F ₂	L ₃	s	F ₁	F ₂			
±0,05		[mm]		[mm]		[mm]	[N]	[N]	[°C]	[g]	
3	12	9	8,7	6	0,3	6,2	6,8	2	250	0,2	22100.0022

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。