

彈簧本體

22100.0224



產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

材質


- 本體
- 鋼，鍍鎳
- 彈簧
- 不銹鋼 1.4310

更多資訊

注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

圖面



picture 1

picture 2


picture 3

訂單資訊

尺寸					行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		彈簧比例 [N/mm]	max. [°C]	[g]	品號
d ₁ ±0,05	L ₀	F ₁ [mm]	L F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,2	22100.0224

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。