

## 分割定位柱 · 帶安裝法蘭，臥式，不銹鋼

22110.2306



### 產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

### 材質

#### 外殼

- 不銹鋼 1.4308，精密鑄造，光亮，霧面噴砂

#### 固定梢子

- 不銹鋼 1.4305

#### 拉環

- 不銹鋼 1.4310

### 組裝

通過墊圈ISO 7092進行組裝。

### 操作




當使用鎖定分割定位柱時，拉出旋鈕，轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。

### 更多資訊

### 注意事項




不可移動的旋鈕。

### 圖面






無鎖固

圖片 1



無鎖固

圖片 2



有鎖固

圖片 3

### 訂單資訊

尺寸														彈簧荷重 <sup>1)</sup>		🌡️	📦	品號	
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	max.			
h11					-0,2			±0,05					min	~	~				
[mm]														[N]	[°C]	[g]			
有拉環，無鎖固 - 相片 1																			
6	24	27,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	10	57,5	6	5	21	100	42	22110.2306	

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物