

分割螺栓 22120.0365



產品描述

索引螺栓用於索引
塑膠把手有較佳的握緊觸感。

材質

- 本體
- 不鏽鋼 1.4305
- 固定梢子
- 不銹鋼 1.4305, 鍍鎳
- 扣住
- 乾燥的粉末金屬 1.4404
- 塑膠蓋
- 熱塑性的, 黑色, 無光澤的

操作

藉由旋轉分割螺栓 180°, 銷子將會縮回並被固定在凹槽處 (此時銷子不會彈出)。

更多資訊



注意事項

螺帽必須個別購買。

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱, 壓鑄
- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 支持座, 適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面




訂單資訊

尺寸		彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量 [g]	品號					
d ₁	d ₂	F ₁	F ₂	min	max.							
-0,02		~	~									
-0,04												
[mm]												
把手有塑膠披覆 - 相片 2, 不銹鋼												
8	M12 x 1,5	12	47	8	26	32	8,5	19,5	-30	80	32	22120.0365

¹⁾ 統計平均值

配件

Image	尺寸	扳手尺寸	重量 [g]	品號
	d ₂ [mm]	[mm]		
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。