

分割定位柱 · 帶有快速鎖頭

22122.0215



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

- 本體
- 鋼，染黑
- 按鈕
- 得林紅塑膠 (POM)
- 固定梢子
- 鋼，硬化
- 手把
- 熱塑性 PA 6，黑灰色，無光澤

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

藉由拉動旋鈕，鎖銷被拉入鎖附。保護紅色壓鈕指示鎖附位置 (鎖銷被拉入)。推出紅色壓鈕讓鎖銷跳回鎖附位置。

更多資訊



注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

更多產品

- 定位襯套，適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環，適用於分割定位柱
- 支持座，適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面





lock nut
22120.0116 - .0118 (Steel)
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

訂單資訊

尺寸			WS	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		品號					
d ₁	d ₂	l ₂ min		F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.						
[mm]			[mm]	[N]		[°C]		[g]					
-0,02 -0,04													
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鋼				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。