

## 定位扣件 · 自行鎖上的按鍵把手

22350.0268



### 產品描述

為了快速緊固，鎖定，調整，變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼 1.4542：高強度，硬化，高耐磨性與高鶴重銷子。簡潔設計的按鍵把手

### 材質

- 梢子零件
  - 不銹鋼 1.4542，沉澱硬化
- 把手
  - 鋁，黑色，類似 RAL 9005
- 按鈕
  - 不銹鋼，黑色
- 彈簧
  - 不銹鋼

### 操作

按下按鈕即可解鎖球。

### 特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

### 更多資訊

### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

### 配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

### 更多產品

- 定位襯套, 用單邊作動 ball lock 梢
- 定位襯套, 帶有法蘭, 用於球鎖定銷和座銷
- 保持纜
- 定位襯套, 帶有軸環, DIN 172 A
- 定位襯套, 無軸環, DIN 179 A
- 帶有按鈕手柄的球型鎖銷, 單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範

### 圖面



不銹鋼 1.4542 設計，具有標識記號

訂單資訊

| 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                |                |    | 定位孔<br>H11 | 溫度   |      | 重量  | 剪力抵抗<br>力, 加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品號 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------|------|-----|-------------------------------------|----|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |    |            | min  | max. | [g] | [kN]                                |    |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |    | [mm]       | [°C] |      |     |                                     |    |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |                |    |            |      |      |     |                                     |    |
| 不銹鋼            |                |                |                |                |                |                |                |                |    |            |      |      |     |                                     |    |
| 12             | 40             | 14,5           | 17,7           | 35             | 10,6           | 33,2           | 27,3           | 22,3           | 12 | -30        | 150  | 83   | 144 | 22350.0268                          |    |

<sup>1)</sup> 抗剪力類似 DIN 50141

應用範例



遵守

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。