

## 頂上梢·自行鎖附，不鏽鋼

22350.0714



### 產品描述

快速和容易使用的重荷起重零件，具有可移動鉤環和鎖定螺栓，防止意外的解鎖。特殊起重設備如帶環螺栓的螺紋，將不再被工件需要。  
抗腐蝕和摩擦，因此適用於戶外。非常紮實，高負載力的沉澱硬化銷。

### 材質

梢子零件

- 不鏽鋼 1.4542，沉澱硬化

按鈕

- 鋁，紅色電鍍

鉤環

- 不銹鋼 1.4571

彈簧

- 不鏽鋼

### 組裝

簡單的 H11 鑽孔就足夠了。

安裝：

1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕 ( 按鈕必須回到原來的位置 )

拆解：

1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。

### 操作

每個超模針包含內有符合歐規的指示手冊。

### 更多資訊


### 配件

我們提供合適的定位襯套 ( $d_1=8,10,12,16,20$ ) 作為配件

### 更多產品

- 頂上梢, 自行鎖固
- 定位襯套, 用於頂上梢
- 定位襯套, 無花紋的, 用於頂上梢
- 帶有封口的定位襯套, 無花紋的, 用於頂上梢
- 螺紋頂上梢, 自行鎖固
- 螺紋頂上梢, 自鎖, 用於根據 DIN 332 的中心孔
- 螺紋頂上梢, 自鎖, 帶可旋轉卸扣
- 螺紋頂上梢, 自鎖的 - 英制
- 螺紋頂上梢, 自鎖, 帶可旋轉卸扣 - 英制

圖面



訂單資訊


尺寸													負載能力 根據 DIN EN 13155			定位孔 H11		🌡️ max.		📦		品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	x min	x max.					
-0,04	+0,6			min	±0,5																	
[mm]													[kN]			[mm]						
8,3	25	9,65	21,5	10,05	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	15	8,3	250	233	22350.0714	


應用範例











### 遵守

#### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

#### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

#### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。