

定位柱 · 光滑版本 EH 22070.



產品描述

專門設計用於在工具製造使用。
可用於頂銷和彈簧止塊。
無法讓完整的定位柱或任何個別的零件從固定孔出來。

材質

螺絲形支撐座
• 鋼，表面硬化，染黑
• 不鏽鋼 1.4305, 氮化

本體
• 切削鋼，染黑
• 不鏽鋼 1.4305


彈簧
• 不鏽鋼

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

圖面




訂單資訊

d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	尺寸			行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度 max. [°C]	定位孔 H7 [mm]	重量 [g]	品號
			l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
切削鋼，標準彈簧荷重												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0006
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,4	22070.0008
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0010
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0012
不鏽鋼，標準彈簧荷重												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0106
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,5	22070.0108
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0110
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0112

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。