

## 定位柱 · 光滑 EH 22070.



### 產品描述

專門設計用於在工具製造使用。  
可用於頂銷和彈簧止塊。  
無法讓完整的定位柱或任何個別的零件從固定孔出來。

### 材質

螺絲形支撐座  
• 鋼，表面硬化，染黑  
• 不鏽鋼 1.4305, 氮化

本體  
• 切削鋼，染黑  
• 不鏽鋼 1.4305


彈簧  
• 不鏽鋼

### 更多資訊

#### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

### 圖面




### 訂單資訊

d <sub>1</sub> -0,05	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	尺寸			行程 s [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度 max. [°C]	定位孔 H7 [mm]	重量 [g]	品號
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
切削鋼，標準彈簧荷重												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0006
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,4	22070.0008
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0010
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0012
不鏽鋼，標準彈簧荷重												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0106
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,5	22070.0108
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0110
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0112

<sup>1)</sup> 統計平均值

應用範例



遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。