

分割定位柱・沒有六角領，不銹鋼 EH 22120.



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

本體

- 不銹鋼 1.4305

固定梢子

- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳

手把

- 不銹鋼 1.4305

組裝

適當的安裝工具是可利用的。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。


更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱, 壓鑄
- 距離調整環, 適用於分割定位柱

圖面



訂單資訊

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	尺寸				彈簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	 [g]	品號
		d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ min	l ₃	F ₁ ~ [N]	F ₂ ~			
不銹鋼										
5	M10 x 1	21	45,0	5	22	6,0	14	250	36	22120.0475
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	22120.0476
8	M16 x 1,5	31	69,0	8	34	11,5	28	250	124	22120.0478
10	M20 x 1,5	31	80,0	10	41	23,0	54	250	165	22120.0480

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520
組立工具, 鋼				
	M10 x 1	-	9,3	22120.0955
	M12 x 1,5	-	14,0	22120.0956
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958
	M20 x 1,5	-	27,0	22120.0960

遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。