

## 分割定位柱 · 帶有快速鎖頭 EH 22122.



### 產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

### 材質

本體

- 鋼，染黑
- 不鏽鋼 1.4305

按鈕

- 得林紅塑膠 (POM)

固定梢子

- 鋼，硬化
- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳

手把

- 熱塑性 PA 6，黑灰色，無光澤

### 組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

### 操作

藉由拉動旋鈕，鎖銷被拉入鎖附。保護紅色壓鈕指示鎖附位置 (鎖銷被拉入)。推出紅色壓鈕讓鎖銷跳回鎖附位置。

### 更多資訊


### 注意事項

不可移動的旋鈕。  
螺帽必須個別購買。

### 更多產品

- 定位襯套，適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環，適用於分割定位柱
- 支持座，適用於分割螺栓和分割定位柱

### 圖面



lock nut  
22120.0116 - .0118 (Steel)  
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸					WS	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		重量	品號
		l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
-0,02 -0,04													
		[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[g]	
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0210
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

<sup>1)</sup> 統計平均值

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	尺寸					WS [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		重量 [g]	品號
		l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]	min	max. [°C]		
不銹鋼													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0305
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0310
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0315
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0320
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0325

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 配件

	尺寸 d <sub>2</sub> [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品號
鋼				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
不銹鋼				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

## 遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。