

## 定位珠螺絲·無頭，球端和梅花槽 EH 22720.



### 產品描述

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。梅花起子可提供理想的附載傳輸。其驅動力並非經由邊緣傳輸（帶有內六角），而是經由表面傳輸。由於理想的負載傳輸，工具的磨耗將會減少。工具壽命會增加。

### 材質

#### 珠子

- 軸承鋼，硬化
- 不鏽鋼，硬化

#### 螺絲

- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$
- 不鏽鋼 1.4305

### 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲，無頭，圓球
- 定位珠螺絲，無頭，平面球端和梅花槽

### 圖面



### 訂單資訊

尺寸		球直徑	🌀	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> [mm]						
圓珠子，鋼或不鏽鋼鋼(相片1), 熱處理鋼							
M4	6,0	2,5	8	3,5	250	0,3	<a href="#">22720.1042</a>
M4	10,0	2,5	8	3,5	250	0,6	<a href="#">22720.1044</a>
M5	8,0	3,0	10	4,5	250	0,7	<a href="#">22720.1052</a>
M5	12,0	3,0	10	4,5	250	1,2	<a href="#">22720.1054</a>
M6	10,8	4,0	15	9,0	250	1,4	<a href="#">22720.1062</a>
M6	16,8	4,0	15	9,0	250	2,5	<a href="#">22720.1064</a>
圓珠子，鋼或不鏽鋼鋼(相片1), 不銹鋼							
M4	6,0	2,5	8	3,5	250	0,3	<a href="#">22720.2042</a>
M4	10,0	2,5	8	3,5	250	0,6	<a href="#">22720.2044</a>
M5	8,0	3,0	10	4,5	250	0,7	<a href="#">22720.2052</a>
M5	12,0	3,0	10	4,5	250	1,2	<a href="#">22720.2054</a>
M6	10,8	4,0	15	9,0	250	1,4	<a href="#">22720.2062</a>
M6	16,8	4,0	15	9,0	250	2,5	<a href="#">22720.2064</a>

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

### 遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。