

自行調整腳墊 · 與硬金屬球，肋和自我復位

EH 22731.



產品描述

適合用作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件，特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼)。通過復位到平行位置，自對準墊的接觸點提供限定的初始位置，從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。

材質

彈簧零件

- 熱塑性PUR


珠子

- 硬金屬，有肋紋，鍍鎳

本體

- 鋼，熱處理，磷酸鹽處理
- 鋅壓鑄，烤漆，黑色

圖面



訂單資訊

d ₁	d ₂	尺寸			球直徑	WS	靜態荷重能力 max.	起始扭力 max.	[g]	品號
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
帶外螺紋，平面球，軸承面帶稜紋，熱處理鋼										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0362
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0363
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0378
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0379
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0380
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22731.0381
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0382
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383
帶外螺紋，平面球，軸承面帶稜紋，不銹鋼										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0390
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0392
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0394
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0396
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0398
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22731.0399
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0400
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0401

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。