

加長螺帽 · (高3d) EH 23090.



產品描述

與符合 DIN 6330 的六角螺母相比，加長螺母是細長的，特別適合作為雙頭螺栓的連接件。

材質


- 鋼，quality 10，磷酸鹽處理

更多資訊


參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -


圖面



訂單資訊

| d | e | 尺寸 [mm] | | m | s |  [g] | 品號 |
|-----|------|------------|--|-----|----|--|----------------------------|
| M 6 | 11,5 | | | 18 | 10 | 8,7 | 23090.0006 |
| M 8 | 15,0 | | | 24 | 13 | 19,0 | 23090.0008 |
| M10 | 18,5 | | | 30 | 16 | 35,0 | 23090.0010 |
| M12 | 20,8 | | | 36 | 18 | 50,0 | 23090.0012 |
| M14 | 24,2 | | | 42 | 21 | 79,0 | 23090.0014 |
| M16 | 27,7 | | | 48 | 24 | 119,0 | 23090.0016 |
| M20 | 34,6 | | | 60 | 30 | 228,0 | 23090.0020 |
| M24 | 41,6 | | | 72 | 36 | 403,0 | 23090.0024 |
| M30 | 53,1 | | | 90 | 46 | 819,0 | 23090.0030 |
| M36 | 63,5 | | | 108 | 55 | 1386,0 | 23090.0036 |

應用範例



遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。