


水平切換夾 · with horizontal base

EH 23330.



產品描述

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性，肘節夾具適用於廣泛的用途。這些肘桿夾具可用於金屬加工行業，適用於鑽孔，焊接，折彎，研磨，測試和裝配，也可用於木材和塑料行業的膠合，鑽孔，切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。如果夾具鬆開時，工件可不受阻礙的被取出。大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。夾具是自鎖的，它們保持鎖定，抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成，設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄，抓握面積增加，表面柔軟，易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

材質

夾具

- 鋼，鍍鋅，鈍化
- 不銹鋼

鉚釘

- 不銹鋼
- 鋼

把手

- 塑膠

夾持螺絲

- 鋼，回火，鍍鋅
- 不銹鋼

緊固帽蓋



- 橡膠，黑色

更多資訊




參考

作為配件的替換夾合螺絲，在網路商店上有提供。


圖面




配件

	尺寸 d ₂ [mm]	 [g]	品號
夾緊螺釘 (肘節夾的備件), 鋼			
	M 4 x 25	6,2	23330.9001
	M 5 x 30	11,0	23330.9002
	M 6 x 35	16,0	23330.9003
	M 8 x 45	38,0	23330.9005
	M 8 x 65	57,0	23330.9006
	M12 x 80	147,0	23330.9007
夾緊螺釘 (肘節夾的備件), 不鏽鋼			
	M 5 x 30	11,0	23330.9502
	M 6 x 35	16,0	23330.9503
	M 8 x 45	38,0	23330.9504
	M 8 x 65	57,0	23330.9505

應用範例





遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。